

INTEGRAL TWIN

2940UAP150R05-32 9002 M6/7



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Integral twin
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12531 - Ruedas de la cama del hospital
Capacidad de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidad de carga a 4 km/h	150 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	450 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-25 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Altura total	175 mm
Ancho total	75 mm
Peso total	1.53 kg
Certificación	Probado y supervisado por TÜV Süd

SOPORTE

Material de la carcasa	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Rodamiento de bolas de precisión
Color	Gris y blanco (RAL9002)
Desplazamiento	45 mm
Radio de giro	124 mm
Interferencia de giro	248 mm
Diámetro del domo	70 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Banda de rodadura	Gris pizarra (RAL7015)
Color Aro	Gris y blanco (RAL9002)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	150 mm
Ancho de Banda de rodadura	15 mm
Anchura del cuerpo	15 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Sólida Espiga, redonda
Diámetro del Perno	32 mm
Longitud del Perno	45 mm
Posición de la rosca del Perno	7 mm
Cantidad de orificios de montaje del Perno	2

Premio al
Diseño
AlemanPremio al
Diseño
Red Dot

INTEGRAL TWIN

2940UAP150R05-32 9002 M6/7



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Planos del producto

