

NOVATECH

FTP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439
 订单号 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

| | |
|----------|---------------|
| 轮体材料 | 铸件 |
| 胎面材料 | 聚氨酯，铸造的 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轮子颜色 | 蜂蜜黄 (RAL1005) |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 300 mm |
| 胎面宽度 | 100 mm |
| 轴孔直径 | 40 mm |
| 中心长度 | 120 mm |
| 轮体宽度 | 100 mm |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D |

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Novatech |
| 标准 | EN12533 - 重载脚轮 |
| 4 公里/小时的载重 | 3120 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 2600 kg |
| 静态载重 | 5200 kg |
| 温度范围 (最低) | -10 ° C |
| 温度范围 (最大) | 60 ° C |
| 总重量 | 18.81 kg |

技术图纸

