



图片可能与原产品不同

表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Linea          |
| 外壳类型      | 带全锁的旋转脚轮       |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 130 kg         |
| 导电        | 否              |
| 不锈        | 否              |
| 静态载重      | 260 kg         |
| 温度范围（最低）  | -10 °C         |
| 最高温度范围    | 40 °C          |
| 总高        | 148 mm         |
| 总宽度       | 82 mm          |

支架

|      |              |
|------|--------------|
| 外壳材料 | 聚酰胺          |
| 支架形状 | 双轮子支架        |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承       |
| 颜色   | 灰白色（RAL9002） |
| 偏移量  | 40 mm        |
| 旋转半径 | 129 mm       |
| 转向干涉 | 258 mm       |
| 圆顶直径 | 52 mm        |

轮子

|         |         |
|---------|---------|
| 轮体材料    | 聚酰胺     |
| 胎面材料    | 聚氨酯，注塑  |
| 轴承      | 精密滚珠轴承  |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置 |
| 直径      | 125 mm  |
| 胎面宽度    | 20 mm   |
| 胎面硬度（A） | 92 岸 A  |

固定件

|           |       |
|-----------|-------|
| 固定件类型     | 矩形板   |
| 上板长       | 95 mm |
| 上板宽       | 70 mm |
| 上板孔长度（最大） | 75 mm |
| 上板孔宽度（最大） | 50 mm |
| 上板孔直径     | 11 mm |

## Product Drawings

