

LINEA CLINIC LOAD

5980UAP150R05-32

EAN 4031582382501

Rendelési szám 00039570



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea clinic load
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	200 kg
Statikus teherbírás	400 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	155 mm
Teljes szélesség	71 mm
Összsúly	1,686 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyócsapágy
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	15 mm



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágy	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Ellensúlyoz	47,5 mm
Körbeforgás	122,5 mm
Körbeforgás	254 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Tömör csap, kerek
Csavar átmérője	32 mm
Csavar hossza	45 mm

LINEA CLINIC LOAD

5980UAP150R05-32

EAN 4031582382501

Rendelési szám 00039570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

