



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта                     | Linea                                       |
| Тип корпуса                           | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз |
| Стандартный                           | EN12530 — ролики устройств                  |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 120 kg                                      |
| Электропроводящий                     | ✓                                           |
| Грузоподъемность статическая          | 240 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -10 °C                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 40 °C                                       |
| Общая высота                          | 124 mm                                      |
| Общая ширина                          | 82 mm                                       |

КОЛЕСО

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид,<br>электропроводящий                            |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный,<br>электропроводный             |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник, Нержавеющая<br>сталь |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                                          |
| Диаметр                 | 100 mm                                                    |
| Ширина Протектор        | 20 mm                                                     |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                                            |

КРОНШТЕЙН

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Материал              | Полиамид                            |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо         |
| Поворотный узел       | Прецизионный шариковый<br>подшипник |
| Офсет (Смещение)      | 32 mm                               |
| Радиус поворота       | 108 mm                              |
| Поворотное соединение | 216 mm                              |
| Диаметр купола        | 52 mm                               |
| Нержавеющая сталь     | ✓                                   |

ФИТИНГ

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 77 mm                  |
| Ширина пластины                             | 67 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(минимальная)   | 56 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 61,5 mm                |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 46,5 mm                |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 51,5 mm                |
| Диаметр отверстия пластины                  | 8,5 mm                 |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

