

# LINEA

594CUAP150P50

EAN 4031582408478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea
Type	Zwenkwiel met gecombineerde rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	110 kg
Statisch Draagvermogen	220 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	175 mm
Totale breedte	89 mm
Totaal gewicht	1,45 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	22 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

## VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Offset	52 mm
Zwenk radius	156 mm
Uitzwenking	312 mm
Diameter koepel	56 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	77 mm
Breedte plaat	67 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	56 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	61,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	46,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	51,5 mm
Diameter bevestigingsgat	8,5 mm



Duitse OntwerpersClub



Interzum Award



IF Design Award

# LINEA

594CUAP150P50

EAN 4031582408478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---



Duitse  
OntwerpersClub



Interzum  
Award



IF  
Design  
Award