

LEVINA

5371PJP100P51 7001/6032

EAN 4031582358704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Levina
Type	Roulette pivotante à blocage directionnel
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	141 mm
Largeur totale	59 mm
Poids	0,53 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Élancée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur de la chape	Gris argenté (RAL7001)
Déport	36 mm
Rayon d'encombrement	98 mm
Diamètre d'encombrement	196 mm
Diamètre du dôme	59 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Gris argenté (RAL7001)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	95 mm
Largeur de la platine	70 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	50 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	75 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm



Universal
Design
Award



Deutscher
Designer
Club

LEVINA





5371PJP100P51 7001/6032

EAN 4031582358704

Numéro de commande 00061720
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Universal
Design
Award



Deutscher
Designer
Club