

ALPHA STAINLESS

8477UFD125P62

EAN 4031582346985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Type	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Oui
Statique Capacité de charge	500 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	155 mm
Largeur totale	75 mm
Poids global	1.17 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Acier Inoxydable, lourd
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Acier Inoxydable
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	123 mm
Diamètre d'encombrement	246 mm
Diamètre du dôme	75 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulements rouleaux, Inoxydable
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (A)	63 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	105 mm
Largeur de plaque	85 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	77 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	60 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	77 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	9 mm

ALPHA STAINLESS

8477UFD125P62

EAN 4031582346985

Numéro de commande 00035516

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

8477U00125P62-neu

