INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

STORA

2370PIP125S74

EAN 4031582369328



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stora
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	154 mm

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Slim
Pivot	Deux courses de balles
Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	100.5 mm
Diamètre d'encombrement	201 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Dureté du Bandage (A)	75 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Tige filetée avec Collet hexagonal, supérieure, rivetée

© Copyright 2026 TENTE International GmbH