

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Agila          |
| 外壳类型      | 带全锁的旋转脚轮       |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg         |
| 静态载重      | 200 kg         |
| 温度范围（最低）  | -10 ° C        |
| 温度范围（最大）  | 40 ° C         |
| 总高        | 138 mm         |
| 总重量       | 0.935 kg       |

## 轮子

|         |         |
|---------|---------|
| 轮体材料    | 聚酰胺     |
| 胎面材料    | 聚氨酯，注塑  |
| 轴承      | 精密滚珠轴承  |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置 |
| 直径      | 100 mm  |
| 胎面宽度    | 32 mm   |
| 胎面硬度（D） | 40 肖氏 D |

## 支架

|      |         |
|------|---------|
| 材料   | 钢板，中号   |
| 支架形状 | 宽       |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道  |
| 偏移量  | 43.5 mm |
| 旋转半径 | 131 mm  |
| 转向干涉 | 262 mm  |

## 固定件

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 固定件类型     | 合成膨胀机，方形        |
| 膨胀固定件（最小） | 24 mm           |
| 膨胀固定件（最大） | 27 mm           |
| 提示        | 请在订购时注明所需的试管内径。 |

## 技术图纸

