

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°

EAN 4031582550399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                     | Integral assist                                                    |
| Typ                                | Kółko obrotowe z Blokadą kierunkową                                |
| Standardowy                        | EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych                              |
| Nośność przy 4 km/h                | 150 kg                                                             |
| Przewodzące prąd elektryczny       | Nie                                                                |
| Nierdzewne                         | Nie                                                                |
| Kompatybilne z WeAssist            | 1                                                                  |
| Nośność statyczne                  | 450 kg                                                             |
| Zakres temperatur (minimalny)      | -10 °C                                                             |
| Zakres temperatur (maksymalny)     | 40 °C                                                              |
| Wysokość całkowita                 | 183 mm                                                             |
| Szerokość całkowita                | 110,5 mm                                                           |
| Waga całkowita                     | 5,01 kg                                                            |
| Typ ochrony                        | IPX6 (tylko dla komponentów elektronicznych po zainstalowaniu)     |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | Temperatura pracy od 5 °C do 40 °C, wilgotność powietrza 20% - 80% |

## OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor                  | Szary biały (RAL9002)      |
| Wysięg                 | 40 mm                      |
| Promień działania koła | 115 mm                     |
| Zasięg działania koła  | 230 mm                     |
| Średnica kopuły        | 110,5 mm                   |

## KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Stal, żelazo                   |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane           |
| Łożysko              | Silnik Piasta                  |
| Kolor Bieżnia        | Szary blaszkowy (RAL7015)      |
| Ostony gwintu        | Zintegrowany ochraniacz gwintu |
| Średnica             | 150 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                          |
| Twardość Bieżnia (A) | 85 Shore A                     |

## MOCOWANIE

|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania                      | Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka |
| Średnica Trzpień                   | 32 mm                                                             |
| Długość Trzpień                    | 50 mm                                                             |
| Położenie gwintu Trzpień           | 7 mm                                                              |
| Liczba otworów montażowych Trzpień | 4                                                                 |



Nagroda  
Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°


EAN 4031582550399

Numer zamówienia 900000047

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Nagroda  
Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°

EAN 4031582550399

Numer zamówienia 900000047



Nagroda  
Red Dot  
Design  
Award