

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	○ ○ ○ ○ ○
Шум руху	○ ○ ○ ○ ○
Атриція	○ ○ ○ ○ ○
Стійкість до корозії	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	50 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	50 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	71 mm
Загальна ширина	57 mm
Загальна вага	0,32 kg

КРОНШТЕЙН

Колір	Білий
Офсет (Зсув)	30 mm
Радіус повороту	51 mm
Поворотне з'єднання	102 mm
Діаметр ковпачка	57 mm

КОЛЕСО

Носіння	Роликовий підшипник, зволожений
Колір Колесо	Чорний
Діаметр	42 mm
Протектор	19 mm
Ширина тіла	19 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Діаметр Болт отвору	Діаметр отвору	8 mm
---------------------	----------------	------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137

Номер замовлення 00062075
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

