

# LINEA CLINIC LOAD

5984UAP150R36-32S30 D 9002

EAN 4031582382518  
Número de pedido 00038181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ● |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | Linea clinic load                                              |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas                                  |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 200 kg                                                         |
| Capacidad de carga estática   | 400 kg                                                         |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                                                         |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                                                          |
| Altura total                  | 155 mm                                                         |
| Ancho total                   | 71 mm                                                          |
| Peso total                    | 1,624 kg                                                       |

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                        |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado           |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color Aro                          | Gris pizarra (RAL7015)           |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 150 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 15 mm                            |
| Anchura del cuerpo                 | 15 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                       |

## SOPORTE

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Material                 | Poliamida                                  |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte               |
| Rodamiento giratorio     | Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable |
| Color                    | Gris y blanco (RAL9002)                    |
| Desplazamiento           | 47,5 mm                                    |
| Radio de giro            | 122,5 mm                                   |
| Interferencia de giro    | 245 mm                                     |
| Diámetro del domo        | 46 mm                                      |

## AJUSTE

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste                             | Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta |
| Diámetro del Perno                         | 32 mm                                                           |
| Longitud del Perno                         | 51 mm                                                           |
| Posición de la rosca del Perno             | 7 mm                                                            |
| Cantidad de orificios de montaje del Perno | 2                                                               |



Club Diseñador  
Deutscher



Premio  
Interzum



IF Premio  
Diseño