

ALPHA

3470DIR160R05-20X45

EAN 4031582303469



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	135 kg
Capacidade de carga estática	270 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	195 mm
Peso geral	2,29 kg

RODA

Material do centro da roda	Chapa de aço
Material do piso da roda	Borracha sólida, não deixa marcas
Rolamento	Rolamento
Eixo	Aparafusado com porca
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	160 mm
Largura do Piso	40 mm
Dureza do Piso (A)	80 Shore A

SUPORTE

Material	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Amplio
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Offset	55 mm
Raio giratório	135 mm
Interferência giratória	270 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo	20 mm
Comprimento do Furo	45 mm

ALPHA

3470DIR160R05-20X45

EAN 4031582303469



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

