

LUMINA

AA20POI050S70-10X15/8 9011/9011

EAN 4031582415094



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Lumina |
| ハウジングタイプ | 自在キャスター |
| 標準 | EN12528 - 家具用キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 40 kg |
| 静荷重 | 80 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 56 mm |
| 全幅 | 55 mm |
| 総重量 | 0.13 kg |

車輪

| | |
|-------------|----------------------|
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | スパーサーチューブ付きプレーンベアリング |
| 車軸 | リベット止め |
| トレッド色 | グラファイトブラック (RAL9011) |
| 車輪色 | グラファイトブラック (RAL9011) |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 50 mm |
| トレッド幅 | 7 mm |
| 車軸穴径 | 0 mm |
| ハブの長さ | 0 mm |
| ボディ幅 | 7 mm |
| トレッドの硬度 (D) | 65 ショアD |

ハウジング

| | |
|---------|----------------------|
| 材料 | ポリプロピレン |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング、クローズド |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回 |
| 色 | グラファイトブラック (RAL9011) |
| オフセット | 20 mm |
| 旋回半径 | 52 mm |
| 旋回径 | 104 mm |
| ドーム径 | 0 mm |
| ねじ径 | 10 mm |

フィッティング

| | |
|------------|-------------------|
| フィッティングタイプ | 六角ナット付きネジ付きステム、上部 |
| ステム径 | 10 mm |
| ステム長 | 15 mm |

LUMINA

AA20POI050S70-10X15/8 9011/9011

EAN 4031582415094



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

