



Изображение может отличаться от оригинального продукта

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

#### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Linea                                          |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств                     |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 130 kg                                         |
| Электропроводящий                  | Нет                                            |
| Нержавеющая сталь                  | Да                                             |
| Грузоподъемность статическая       | 260 kg                                         |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                                         |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C                                          |
| Общая высота                       | 148 mm                                         |
| Общая ширина                       | 82 mm                                          |

#### КРОНШТЕЙН

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса      | Полиамид                         |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо      |
| Поворотный узел       | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет                  | Серый белый (RAL9002)            |
| Офсет (Смещение)      | 40 mm                            |
| Радиус поворота       | 129 mm                           |
| Поворотное соединение | 258 mm                           |
| Диаметр купола        | 52 mm                            |

#### КОЛЕСО

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                                            |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный                            |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник, Нержавеющая сталь |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                                    |
| Диаметр                 | 125 mm                                              |
| Ширина Протектор        | 20 mm                                               |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                                      |

#### ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 77 mm                  |
| Ширина пластины                          | 67 mm                  |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 56 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 61,5 mm                |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 46,5 mm                |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 51,5 mm                |
| Диаметр отверстия пластины               | 8,5 mm                 |

# LINEA

5941UAC125P50 RAL9002

EAN 4031582353235



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---



Deutscher  
Konstruktor  
Club



Премия  
Interzum  
Award



Награда  
за  
Дизайн  
iF