



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Име на продукта                    | Integral                                  |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело                          |
| Стандартен                         | подобен EN12531 - Болнични лебедни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 150 kg                                    |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 150 kg                                    |
| Електропроводим                    | ✓                                         |
| Статичен Товароносимост            | 300 kg                                    |
| Температурен диапазон (минимален)  | -30 °C                                    |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                                     |
| Обща височина                      | 229 mm                                    |
| Общо тегло                         | 1,661 kg                                  |
| Сертифициране                      | Тествано и наблюдавано от TÜV Süd         |



IF награда за  
Дизайн



Награда за  
Дизайн Red Dot

## КОЛЕЛО

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид, електропроводим                 |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано електропроводим  |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран |
| Предпазители за резби | Интегрирана нишка                         |
| Диаметър              | 200 mm                                    |
| Ширина на Резба       | 35 mm                                     |
| Твърдост на Резба (D) | 59 Бръснач D                              |

## ВИЛКА

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал                    | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица                | Затворен              |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер |
| Изместване                  | 60 mm                 |
| Радиус на завъртане         | 160 mm                |
| Интерференция при завъртане | 320 mm                |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип на фитинга   | Твърдо Щифт кръгло                                                                                     |
| Диаметър на Болт | 28 mm                                                                                                  |
| Дължина на Болт  | 45 mm                                                                                                  |
| Намек            | Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. |

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ




Миешо се в съответствие с AK-BWA

# INTEGRAL

2040XSX200R05-28

EAN 4031582341676

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ



IF награда за  
Дизайн



Награда за  
Дизайн Red Dot