

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	○ ○ ○ ○ ○
Шум от движение	○ ○ ○ ○ ○
Привличане	○ ○ ○ ○ ○
Устойчив на корозия	○ ○ ○ ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Footmaster
Тип	Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч	50 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	50 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	90 °C
Обща височина	71 mm
Обща ширина	57 mm
Общо тегло	0.32 kg

## ВИЛКА

Цвят	Бяло
Изместване	30 mm
Радиус на завъртане	51 mm
Интерференция при завъртане	102 mm
Диаметър на купол	57 mm

## КОЛЕЛО

Лагер	Ролков лагер, намокрен
Цвят на Колело	Черно
Диаметър	42 mm
Ширина на Резба	19 mm
Ширина на тялото	19 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Диаметър на отворите Болт	8 mm
---------------------------	------

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137

Номер на поръчката 00062075  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

