

AGILA TWIN

2970YGO075P50

EAN 4031582357721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Agila twin
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	102 mm
总重量	0.56 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	31.4 mm
旋转半径	68.9 mm
转向干涉	137.8 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯，导电
胎面材料	热塑性橡胶，导电
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	77 mm
上板宽	67 mm
上板孔长度（最小）	56 mm
上板孔长度（最大）	61.5 mm
上板孔宽度（最小）	46.5 mm
上板孔宽度（最大）	51.5 mm
上板孔直径	8.5 mm

AGILA TWIN

2970YGO075P50

EAN 4031582357721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

