

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-11 HT

EAN 4031582378184
订单号 00061131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ○ ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ● |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ● |

核心属性

| | |
|------------|-----------------|
| 产品名称 | Alpha stainless |
| 外壳类型 | 万向脚轮 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 125 kg |
| 不锈 | ✓ |
| 静态载重 | 250 kg |
| 温度范围 (最低) | -40 ° C |
| 最高温度范围 | 250 ° C |
| 总高 | 128 mm |
| 总宽度 | 75 mm |
| 总重量 | 0.682 kg |

轮子

| | |
|----------|-----------|
| 轮体材料 | 塑料热固性, 耐热 |
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 干轴承衬套 |
| 轴 | 用螺母拧紧 |
| 轮子颜色 | 黑色 |
| 直径 | 100 mm |
| 胎面宽度 | 35 mm |
| 轮体宽度 | 35 mm |
| 胎面硬度 (D) | 90 海岸 D |

支架

| | |
|------|---------|
| 材料 | 不锈钢, 重型 |
| 支架形状 | 宽 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色 | 不锈钢 |
| 偏移量 | 41 mm |
| 旋转半径 | 91 mm |
| 转向干涉 | 182 mm |
| 圆顶直径 | 75 mm |

固定件

| | |
|-------|-------|
| 固定件类型 | 螺栓孔 |
| 螺栓孔直径 | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-11 HT

EAN 4031582378184
订单号 00061131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

8470U0D100P30- ϕ 11

