ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

INTEGRAL TWIN

2946USX100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582340624



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●●●
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●●○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Integral twin
Тип	Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Стандартен	подобен EN12531 - Болнични лебедни колела
Товароносимост при 3 км/ч	125 kg
Товароносимост при 4 км/ч	125 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	250 kg
Температурен диапазон (минимален)	-30 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	129 mm
Обща ширина	60 mm
Общо тегло	1.39 kg
Сертифициране	Тествано и наблюдавано от TÜV Süd

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Изместване	31 mm
Радиус на завъртане	81 mm
Интерференция при завъртане	162 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано електропроводим
Лагер	Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	15 mm
Твърдост на Резба (D)	40 бряг D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили
Диаметър на Болт	28 mm
Дължина на Болт	96 mm
Намек	Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.

Германска награда за Дизайн

Награда за Дизайн Red Dot

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL TWIN

2946USX100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582340624

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта



Германска награда за Дизайн

Награда за Дизайн Red Dot

© Copyright 2026 TENTE International GmbH