

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

Rendelési szám 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Lumina
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	59 mm
Teljes szélesség	55 mm
Összsúly	0,128 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Siklócsapágy távtartóval
Tengely	Szegecselt
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	8 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

VÁZ

Anyag	Cink-öntvény / Alumínium
Villa alakja	Ikerkeres villa, zárt
Forgócsapágy	Csap, forgatható
Körbeforgás	51 mm
Körbeforgás	102 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője	11 mm

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310
Rendelési szám 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

