

LINEA SMART

5920UAO100S70-M12X25 SMART RAL9002

EAN 4031582433319



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea smart
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	60 kg
Statisch draagvermogen	120 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	119 mm
Totale breedte	72 mm
Totaal gewicht	0,49 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Offset	32 mm
Zwenk radius	88 mm
Draaicirkel	176 mm
Diameter schroefdraad	12 mm

FITTING

Type bevestiging	Draadbout met Zeshoekige hals, bovenkant
Lengte stift	25 mm

Deutscher
Ontwerper
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award