

# KAPPA FLEX

9750ITP160P63 SH80

EAN 4031582414288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Kappa flex
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	450 kg
6 公里/小时的载重	300 kg
静态载重	900 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	220 mm
总重量	4.97 kg

## 轮子

轮体材料	铝
胎面材料	聚氨酯, 铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

## 支架

材料	铸铁或锻铁, 重
支架形状	带弹簧
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
偏移量	69 mm
旋转半径	149 mm
转向干涉	298 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	142 mm
上板宽	111 mm
上板孔长度 (最小)	99 mm
上板孔长度 (最大)	112 mm
上板孔宽度 (最小)	74 mm
上板孔宽度 (最大)	83 mm
上板孔直径	12.7 mm