

PURETECH AIR

DPR200X50-Ø20 2PR BLACK

EAN 4031582371024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Сталь аркуша |
| Матеріал протектору | Пневматична шина, профіль лінії |
| Носіння | Роликовий підшипник |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 200 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 20 mm |
| Довжина хаба | 58 mm |
| Твердість Протектор (A) | 55 Прибережна A |

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ○ ○ ○ ○

Шум руху ● ● ● ○ ○

Атриція ● ● ● ○ ○

Стойкість до корозії ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Puretech air

Тип корпусу Колесо

Обвантажопідйомність 3 км/год 75 kg

Статичний Вантажопідйомність 150 kg

Загальна вага 0,8 kg

PURETECH AIR

DPR200X50-Ø20 2PR BLACK

EAN 4031582371024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

