INFORMACJE O PRODUKCIE

LEVINA

5371PJP100P51 7001/6032

EAN 4031582358704



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●●○
Odejście	●●●○○
Odporność na korozję	●●●●○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Levina
Typ	Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	100 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	141 mm
Szerokość całkowita	59 mm
Waga całkowita	0,53 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Wąski
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe
Kolor	Srebrnoszary (RAL7001)
Wysięg	36 mm
Promień działania koła	98 mm
Zasięg działania koła	196 mm
Średnica kopuły	59 mm

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Srebrnoszary (RAL7001)
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	32 mm
Szerokość korpusu	32 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytka prostokątna
Długość płytki	95 mm
Szerokość płytki	70 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	50 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	75 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

Nagroda Universal Design Award

Klub Projektant Deutscher

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LEVINA


5371PJP100P51 7001/6032


EAN 4031582358704


Numer zamówienia 00061720

Rysunki produktu









Nagroda Universal Design Award

Klub Projektant Deutscher

© Copyright 2026 TENTE International GmbH