

KAPPA LOAD

9650TOO125P63

EAN 4031582348743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ○ ○ ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Kappa load
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	840 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	700 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1680 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	170 mm
Gesamtgewicht	3 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Bauchig, verstärkt
Schwenklager	Axialrillen- und Kegelrollenlager
Ausladung	48 mm
Schwenkradius	110,5 mm
Störkreis	221 mm
Lubrication nipple	1

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid, schwer
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager
Achse	Verschraubt
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenlänge	135 mm
Plattenbreite	110 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

KAPPA LOAD

9650TOO125P63

EAN 4031582348743

Bestellnummer 00838705

Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

