



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Galea                                 |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con blocco direzionale |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi       |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                                |
| Elettricamente conduttivo           | ✓                                     |
| Portata statica                     | 200 kg                                |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                                |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                                 |
| Altezza totale                      | 138 mm                                |
| Peso complessivo                    | 0,477 kg                              |

## RUOTA

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene, elettricamente conduttivo |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica, elettroconduttiva   |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano                         |
| Parafili                    | Con parafili                             |
| Diametro                    | 100 mm                                   |
| Larghezza battistrada       | 30 mm                                    |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A                               |

## SUPPORTO

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materiale                 | Poilammide           |
| Forma della forcella      | Chiuso               |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere |
| Disassamento              | 40 mm                |
| Ingombro di piroettamento | 205 mm               |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 90 mm                |
| Larghezza della piastra          | 70 mm                |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 60 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 70 mm                |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 50 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 55 mm                |
| Diametro del foro della piastra  | 8 mm                 |

# GALEA

5071YGH100P60-90X70

EAN 4031582353433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

