



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

#### WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○   |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○   |

#### PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | ICS                                      |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokada pełna           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 137 mm                                   |
| Waga całkowita                 | 0,46 kg                                  |

#### OBUDOWA

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Materiał obudowy      | Poliamid           |
| Kształt Widelec       | Wąski              |
| Łożysko obrotowe      | Trzpień , obrotowy |
| Wysięg                | 37 mm              |
| Zasięg działania koła | 240 mm             |
| Średnica gwintu       | 0 mm               |

#### KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen                   |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny        |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne     |
| Oslony gwintu        | Zintegrowany ochroniacz gwintu |
| Średnica             | 100 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                          |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A                     |

#### MOCOWANIE

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania    | Trzpień gwintowany z Trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny |
| Średnica Trzpień | 10 mm                                                          |
| Długość Trzpień  | 17 mm                                                          |

## Product Drawings

