



Imaginea poate fi diferită de produsul original

#### PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | ICS                               |
| Tip                               | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                             |
| Înălțime totală                   | 137 mm                            |
| Lățime totală                     | 52 mm                             |
| Greutate totală                   | 0,38 kg                           |

#### FURCA

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Materialul de construcție | Poliamidă              |
| Formă Furcă               | Subțire                |
| Rulment pivotant          | Tijă , pivotantă       |
| Culoare                   | Gri argintiu (RAL7001) |
| Offset                    | 38 mm                  |
| Raza de pivotare          | 87 mm                  |
| Interferență pivotantă    | 174 mm                 |
| Diametru cupolă           | 52 mm                  |
| Diametru filet            | 0 mm                   |

#### ROATĂ

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă                   |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc termoplastic            |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie     |
| Roată                                   | Gri argintiu (RAL7001)          |
| Protecție pentru filet                  | Protecție integrată a filetului |
| Diametru                                | 100 mm                          |
| Benză de rulare                         | 32 mm                           |
| Lățimea corpului                        | 32 mm                           |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A                   |

#### RACORD

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Tip ajustare  | Tijă filetată cu Gat Hexagonal, partea superioară |
| Diametru Tijă | 10 mm                                             |
| Lungime Tijă  | 17 mm                                             |

## Product Drawings

