INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# AGILA TWIN

## 2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●○○ |
| Rumore | ●●●●○ |
| Attrito | ●●●○○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Agila twin |
| Tipo | Ruota girevole con freno totale |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 100 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 200 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 99 mm |
| Larghezza complessiva | 71 mm |
| Peso complessivo | 0,56 kg |

### SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 31,3 mm |
| Raggio di piroettamento | 99 mm |
| Ingombro di piroettamento | 198 mm |
| Diametro cuffia superiore | 65 mm |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Polipropilene |
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano |
| Colore Ruota | Grigio argento (RAL7001) |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 75 mm |
| Larghezza battistrada | 25 mm |
| Larghezza corpo | 25 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |

### FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 10,3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA TWIN

2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912

Numero d'ordine 00004157

**Disegni del prodotto**




