



La imagen puede diferir del producto original

#### RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ● |
| Ruido de movimiento        | ● ● ○ ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto           | Kappa                          |
| Tipo                          | Rueda giratoria Rueda          |
| Estándar                      | EN12533 - Ruedas de alta carga |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 1200 kg                        |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 1000 kg                        |
| Conductivo eléctrico          | No                             |
| Inoxidable                    | No                             |
| Capacidad de carga estática   | 2000 kg                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -30 °C                         |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                          |
| Altura total                  | 245 mm                         |
| Ancho total                   | 110 mm                         |
| Peso total                    | 4.65 kg                        |

#### SOPORTE

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Material de la carcasa   | Hierro fundido, o hierro forjado, pesado   |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado                           |
| Rodamiento giratorio     | Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable |
| Color                    | Pasivado azul                              |
| Desplazamiento           | 59 mm                                      |
| Radio de giro            | 160 mm                                     |
| Interferencia de giro    | 320 mm                                     |
| Lubrication nipple       | 1                                          |
| Diámetro del domo        | 111 mm                                     |

#### ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida, pesada                |
| Material de la banda de rodadura   | Idéntico con cuerpo de Aro       |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje                                | Enroscado con tuerca             |
| Color Aro                          | Blanco natural                   |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas          |
| Diámetro                           | 200 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                            |
| Anchura del cuerpo                 | 50 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 75 Shore D                       |

#### AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 135 mm            |
| Anchura de la placa                        | 110 mm            |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm             |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 75 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 105 mm            |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |

# KAPPA

9680TOP200P63 CL67

EAN 4031582315332

Número de pedido 00801573  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

