

INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32

EAN 4031582341485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	37.5 mm
Rayon d'encombrement	100 mm
Diamètre d'encombrement	200 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	12 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	45 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral twin
Capacité de charge à 3 km/h	125 kg
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	150 mm
Largeur totale	60 mm
Poids	1.31 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd



INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32

EAN 4031582341485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

