PRODUKTINFORMATION

OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810

Bestillingsnummer 00801114



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Omikron twin
Type	Drejeligt Hjul
Standard	lignende EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	5000 kg
Belastning ved 6 km/t	3600 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	7500 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	365 mm
Samlet bredde	272 mm
Samlet vægt	53,5 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Dyb rillet Rulleleje
Farve	Gennemsigtig Lakering
Udladning	70 mm
Udfaldsradius	210,5 mm
Udfaldsdiameter	421 mm
Lubrication nipple	1
Dome-diameter	250,5 mm

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	80 mm
Fælgbredde	80 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	270 mm
Pladebredde	250 mm
Længde på pladehul (maksimum)	210 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	230 mm
Pladehullets diameter	17 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810

Bestillingsnummer 00801114

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH