

ELASTECH

UER125X40-Ø15

EAN 4031582337952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	250 kg
Статичний Вантажопідйомність	500 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,429 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Еластична шина, чорна, вулканізована
Носіння	Роликовий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	40 mm
Діаметр отвору Вісь	15 mm
Довжина хаба	58 mm

ELASTECH

UER125X40-Ø15

EAN 4031582337952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

