

INTEGRAL SMART PLUS

1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN

EAN 4031582551310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Integral smart plus
Typ	Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller
Norm	ähnlich EN12531 - Krankenbettenrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	135 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	405 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	183 mm
Gesamtbreite	62 mm
Gesamtgewicht	1,13 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, leicht
Gabelform	Geschlossen
Schwenklager	Präzisionskugellager
Farbe	Grauweiß (RAL9002)
Ausladung	40 mm
Schwenkradius	115 mm
Störkreis	230 mm
Dom Durchmesser	62 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Präzisionskugellager
Laufflächenfarbe	Schiefergrau (RAL7015)
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	150 mm
Breite des Radkörpers	32 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Zapfen Durchmesser	32 mm
Zapfenlänge	51 mm
Gewindeposition im Zapfen	7 mm
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen	4