



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	ICS
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	137 mm
Largeur totale	52 mm
Poids	0,377 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Gris argenté (RAL7001)
Pare-fils	Pare-fils intégré
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Élancée
Pivot	Tige pivotante
Couleur	Gris argenté (RAL7001)
Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	87 mm
Diamètre d'encombrement	174 mm
Diamètre du dôme	52 mm
Diamètre du filetage	0 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige	10 mm
Longueur de la tige	17 mm

ICS



5320PJP100S70-10X17 7001

EAN 4031582010688



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES



IF
Design
Award