

ALPHA

8499UFX200P67 Q1-11

EAN 4031582380781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type	Solution personnalisée
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Capacité de charge à 6 km/h	250 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Oui
Statique Capacité de charge	800 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	240 mm

CHAPE

Matériau de la chape	Acier Inoxydable, lourd
Forme Chape	Galbé
Couleur de la chape	Acier Inoxydable

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision, Étanche
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	46 mm
Dureté du Bandage (A)	64 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque avec verrouillage central
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	115 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

ALPHA

8499UFX200P67 Q1-11

EAN 4031582380781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

