INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# INTEGRAL TWIN

## 2944USX125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342017



La imagen puede diferir del producto original

### RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●●● |
| Ruido de movimiento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●○ |
| Resistencia a la corrosión | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Integral twin |
| Tipo | Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional |
| Estándar | similar EN12531- Ruedas de cama hospitalarias |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 125 kg |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 125 kg |
| Conductivo eléctrico | Sí |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 250 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -30 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Altura total | 150 mm |
| Ancho total | 60 mm |
| Peso total | 1.2 kg |
| Certificación | Probado y supervisado por TÜV Süd |

### SOPORTE

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio | Rodamiento de bolas de precisión |
| Desplazamiento | 37.5 mm |
| Radio de giro | 100 mm |
| Interferencia de giro | 200 mm |

### ARO

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión, Sellado |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 12 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 40 Shore D |

### AJUSTE

| | |
|---|---|
| Tipo de ajuste | Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta |
| Diámetro del Perno | 32 mm |
| Longitud del Perno | 51 mm |
| Sugerencia | El fabricante de camas del hospital debe Sellado las camas lavables en el área de colocación. |

Premio al Diseño Alemán

Premio al Diseño Red Dot

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL TWIN

2944USX125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342017

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Planos del producto




Premio al Diseño Alemán

Premio al Diseño Red Dot

© Copyright 2026 TENTE International GmbH