

## AGILA TWIN

2970PIP075P50



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila twin                               |
| Typ                            | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 80 kg                                    |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 160 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 102 mm                                   |
| Waga całkowita                 | 0,65 kg                                  |

## OBUDOWA

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, średni |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło    |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe    |
| Wysięg                 | 31,4 mm                |
| Promień działania koła | 68,9 mm                |
| Zasięg działania koła  | 137,8 mm               |

## KOŁO

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Tread hardness       | miękki                          |
| Materiał ciała       | Polipropylen                    |
| Materiał bieżni      | Guma pełna, nie brudzący śladów |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne      |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu                 |
| Średnica             | 75 mm                           |
| Szerokość Bieżnia    | 25 mm                           |
| Twardość Bieżnia (A) | 75 Shore A                      |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 77 mm              |
| Szerokość płytki                       | 67 mm              |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 56 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 61,5 mm            |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 46,5 mm            |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 51,5 mm            |
| Średnica otworu płytki                 | 8,5 mm             |

# AGILA TWIN

2970PIP075P50



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

