

ALPHA STAINLESS

8470BOG080P62 HT w/o-dustg

EAN 4031582347241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha stainless
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Oui
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	250 °C
Hauteur	108 mm
Largeur totale	75 mm
Poids	0,72 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur de la chape	Acier Inoxydable
Déport	44,5 mm
Rayon d'encombrement	84,5 mm
Diamètre d'encombrement	169 mm
Diamètre du dôme	75 mm

ROUE

Corps de roue	Plastique thermdurci, résistant à la chaleur
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Bague de roulement sèche
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Noir
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	35 mm
Largeur du corps de roue	35 mm
Dureté du bandage (D)	90 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	105 mm
Largeur de la platine	85 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470BOG080P62 HT w/o-dustg

EAN 4031582347241

Numéro de commande 00035362

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

