

# NOVATECH

FTP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439  
Bestelnummer 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

Materiaal wielkern	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	300 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Diameter Asgat	40 mm
Naaflengte	120 mm
Breedte wielkern	100 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	3120 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	2600 kg
Statisch draagvermogen	5200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	18,81 kg

# NOVATECH

FTP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439  
Bestelnummer 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

