



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Linea                           |
| Type                         | Zwenkwiel met dubbele rem       |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 120 kg                          |
| Elektrisch geleidend         | Ja                              |
| Roestvrij                    | Ja                              |
| Statisch Draagvermogen       | 240 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                           |
| Totale hoogte                | 118 mm                          |
| Totale breedte               | 82 mm                           |
| Totaal gewicht               | 0,72 kg                         |

#### VORK

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide            |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel     |
| Zwenklager                 | Precisie kogellagers |
| Kleur                      | Grijs wit (RAL9002)  |
| Offset                     | 32 mm                |
| Zwenk radius               | 108 mm               |
| Uitzwenking                | 216 mm               |
| Diameter koepel            | 52 mm                |

#### WIEL

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide, elektrisch geleidend              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend |
| Lager                         | Precisie kogellager, roestvrij               |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes                              |
| Diameter                      | 100 mm                                       |
| Breedte Loopvlak              | 20 mm                                        |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A                                   |

#### BEVESTIGING

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type bevestiging          | Boutgat |
| Diameter boutgat diameter | 13 mm   |

# LINEA

5947XSC100P30-13 RAL9002

EAN 4031582352542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---



Duitse  
OntwerpersClub



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award