



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | ICS                              |
| Korpasa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ieriču atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 100 kg                           |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā kravnesība                  | 200 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 141 mm                           |
| Kopējais platums                     | 52 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,53 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Poliamīds                |
| Dakšas forma        | Plāns                    |
| Grozāmais gultnis   | Grozāms stienis          |
| Krāsa               | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Ofsets              | 38 mm                    |
| Pagrieziena rādiuss | 87 mm                    |
| Grozāms savienojums | 174 mm                   |
| Kupola diametrs     | 52 mm                    |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpasa materiāls      | Polipropilēns                    |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija           |
| Gūtnis                 | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ritenis krāsa          | Sudraba pelēka (RAL7001)         |
| Izplešanās armatūra    | Integrēts vītņu aizsargs         |
| Diametrs               | 100 mm                           |
| Protektora platums     | 32 mm                            |
| Korpasa platums        | 32 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 77 mm              |
| Plāksnes platums                       | 67 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 46,5 mm            |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 51,5 mm            |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 56 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 61,5 mm            |
| Plāksnes atveres diametrs              | 8,5 mm             |

