



A imagem pode diferir do produto original

#### DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● |
| Ruído de movimento      | ● ● ○ ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ● |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nome do produto                   | Kappa                            |
| Tipo                              | Rodízio fixo                     |
| Padrão                            | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 1320 kg                          |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 1100 kg                          |
| Elétrico condutivo                | Não                              |
| Aço inoxidável                    | Não                              |
| Capacidade de carga estática      | 2200 kg                          |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -30 °C                           |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                            |
| Altura total                      | 305 mm                           |
| Largura geral                     | 98 mm                            |
| Peso geral                        | 4,7 kg                           |

#### SUPORTE

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Material da caixa  | Ferro fundido ou forjado, pesado |
| Em Forma de Garfo  | Amplo, Reforçado                 |
| Cor                | Passivada a azul                 |
| Lubrication nipple | 1                                |
| Diâmetro do dome   | 96 mm                            |

#### RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida, pesada                |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda       |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Eixo                       | Aparafusado com porca            |
| Cor da Roda                | Branco natural                   |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 250 mm                           |
| Largura do Piso            | 50 mm                            |
| Largura do corpo           | 50 mm                            |
| Dureza do Piso (D)         | 75 Shore D                       |

#### ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 135 mm                      |
| Largura da placa                      | 110 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 105 mm                      |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

