

INTEGRAL TWIN

2944UAP125R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582302554
Número de pedido 00032916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Integral twin
Tipo	Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Estándar	EN12531 - Ruedas de la cama del hospital
Capacidad de carga a 3 km/h	125 kg
Capacidad de carga a 4 km/h	125 kg
Capacidad de carga estática	375 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-25 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Altura total	150 mm
Ancho total	63 mm
Peso total	1,16 kg
Certificación	Probado y supervisado por TÜV Süd

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Gris y blanco (RAL9002)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	12 mm
Anchura del cuerpo	12 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

SOPORTE

Material	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Rodamiento de bolas de precisión
Color	Gris y blanco (RAL9002)
Desplazamiento	37,5 mm
Radio de giro	103 mm
Interferencia de giro	206 mm
Diámetro del domo	61,5 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta
Diámetro del Perno	32 mm
Longitud del Perno	51 mm
Posición de la rosca del Perno	7 mm
Cantidad de orificios de montaje del Perno	4

INTEGRAL TWIN

2944UAP125R36-32S30 D 9002 4XM6


EAN 4031582302554

Número de pedido 00032916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS



Premio al
Diseño Alemán



Premio al
Diseño Red Dot