

## DELTA TWIN

9942ITP125P63

EAN 4031582365764



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Delta twin
外壳类型	带全锁的旋转脚轮，脚轮头端
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	750 kg
6 公里/小时的载重	600 kg
静态载重	1500 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	178 mm
总宽度	157 mm
总重量	5.693 kg

## 轮子

轮体材料	铝
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

## 支架

材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	透明涂层
偏移量	55 mm
旋转半径	159 mm
转向干涉	318 mm
圆顶直径	136 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	105 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

# DELTA TWIN

9942ITP125P63

EAN 4031582365764



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

