

ALPHA STAINLESS

8477UOD160P63

EAN 4031582333152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Type	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Oui
Statique Capacité de charge	800 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	200 mm
Largeur totale	96 mm
Poids global	2.08 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Acier Inoxydable, lourd
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Acier Inoxydable
Déport	60 mm
Rayon d'encombrement	167 mm
Diamètre d'encombrement	334 mm
Diamètre du dôme	96 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulements rouleaux, Inoxydable
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Blanc naturel
Diamètre	160 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	105 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

ALPHA STAINLESS

8477UOD160P63

EAN 4031582333152

Numéro de commande 00038019

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

