



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Omikron
Tipo de alojamento	Rodízio fixo
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	3120 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	2600 kg
Capacidade de carga estática	6240 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	370 mm
Peso geral	33,807 kg

RODA

Material do centro da roda	Chapa de aço, pesada
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	300 mm
Largura do Piso	100 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A

SUPORTE

Material	Ferro fundido ou forjado, pesado
Em Forma de Garfo	Reto

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	250 mm
Largura da placa	200 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	210 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	160 mm
Diâmetro do furo da placa	17 mm

DESENHOS TÉCNICOS

