

LINEA

5940XSP100P51 RAL9002

EAN 4031582352139



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●●

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Linea
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	120 kg
Elétrico condutivo	✓
Capacidade de carga estática	240 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	124 mm
Largura geral	82 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda	Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	20 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Rolamento de esferas de precisão
Cor	Cinza branco (RAL9002)
Offset	32 mm
Raio giratório	90 mm
Interferência giratória	180 mm
Diâmetro do dome	52 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	95 mm
Largura da placa	70 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	50 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

DESENHOS TÉCNICOS

